

Прямой держатель – короткий – 20/17





- Монтаж на саморезы \varnothing 3.5 или \varnothing 4 мм
- В качестве альтернативы возможна установка на евровинты
- TIP-ON заказывается отдельно


Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
SW CS R7036	Пластмасса	956.1201
Цвет		
CS	Черный карбон	
R7036	Платиново-серый (RAL 7036)	
SW	Белый шелк	


Проектирование



Зазор фасада



Фиксирующая пластина



FA Наложение фасада
* Пластина смещается на 3 мм

Прямой держатель – длинный – 20/32





- Монтаж на саморезы \varnothing 3.5 или \varnothing 4 мм
- В качестве альтернативы возможна установка на евровинты
- TIP-ON заказывается отдельно


Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
SW CS R7036	Пластмасса	956A1201


Проектирование



Зазор фасада



Фиксирующая пластина



FA Наложение фасада
* Пластина смещается на 3 мм

Крестообразный держатель – длинный – 37/32





- Монтаж на саморезы \varnothing 3.5 или \varnothing 4 мм
- В качестве альтернативы возможна установка на евровинты
- TIP-ON заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
R7036	Пластмасса	956A1501


Проектирование



Зазор фасада



Фиксирующая пластина



FA Наложение фасада
* Пластина смещается на 3 мм

Дополнительная информация

Обзор	191	Установка	
		Шаблон-уголок	674
		Шаблон для ответных планок	675
		Шаблон для определения позиции фиксирующей пластины	698
		MINIPRESS top для EASYSTICK	622
		MINIPRESS top	626
		MINIPRESS P	630

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a230

